



HF-Regulator II för PL-T/C-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Kompakt HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-T-, PL-C- och PL-R-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analog ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningsystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner

- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektrodena, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning


- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Versions



Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

