



Edullinen ja erittäin kestävä ratkaisu

HF-Selectalume II HT TL5 ja TL-D -lamput

Selectalume II HT -liitäntälaitteet on suunniteltu kestäväksi pitkään vaativissa olosuhteissa. Ne ovat erittäin luotettavia, laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita, ja takaavat lampulle häiriöttömän toiminnan. TL5-lamppujen lisäksi HF Selectalume II HT -liitäntälaitteita on nyt saatavilla myös TL-D-lamput. HF Selectalume II HT on tarkoitettu käytettäväksi ulko- ja sisätiloissa, esimerkiksi vesitiiviissä uppoasennettavissa valaisimissa, joita käytetään pysäköintialueilla, teollisuustiloissa, toimistoissa jne. Tuotteilla on CE- ja ENEC-merkintä.

Hyödyt

- Laitteet ovat erittäin kestäviä ja niillä on pitkä käyttöikä ja pitkät huoltovälit, mikä takaa häiriöttömän toiminnan ja turvallisuuden
- Häätötilannekäyttö IEC/EN 60598-22 -valaisinstandardien mukainen
- Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on I ja testauksen jälkeen II

Ominaisuudet

- Vankka rakenne, 85 000 tunnin käyttöikä, kun $T_a = 50\text{ °C}$, sekä yli 50 000 lampun sytytys-/sammutuskertaa
- Korkein energiatehokkuusluokka: A2 BAT
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen valon verkkovirran vaihteluista riippumatta
- Wago 744 -liittimen ansiosta johdotus voidaan joko tehdä manuaalisesti tai automaattisesti
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekuopan tai lampunvaihdon jälkeen) takaa varman toiminnan ja yksinkertaisen lampunvaihdon

HF-Selectalume II HT TL5 ja TL-D -lamput


Käyttökohteet

- Ulkokäyttökohteet, kuten vesitiiviit valaisimet tunneleissa, pysäköintialueilla tai tuotantotiloissa
- Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset
- Voidaan käyttää liiketunnistimien kanssa (esim. OccuPlus)

Versions



Mittapiirros



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

