



# Rimelig løsning utformet for høy motstandsdyktighet

## HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-Selectalume II HT-forkoblingene er laget for å sikre lang levetid under tøffe driftsforhold. De gir høy pålitelighet, kvalitet og effektivitet, noe som sikrer avbruddsfri drift og maksimal sikkerhet. HF Selectalume II HT-forkoblingene er ikke bare tilgjengelige for T5-lyskilder, men nå også for TL-D-lyskilder. De er beregnet for bruk sammen med utendørs og innendørs belysningsløsninger som vanntette innfelte armaturer, som ofte brukes i parkeringsanlegg, industrihaller, kontorer og andre steder. Produktene er i samsvar med CE- og ENEC-standardene.

### Fordeler

- Høy motstandsdyktighet, lang levetid og utvidede vedlikeholdsintervaller sikrer avbruddsfri drift og maksimal sikkerhet
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

### Funksjoner

- Robust design med levetid på 85 000 timer ved Ta=50 °C og over 50 000 på- og avslåinger av én lyskilde
- Høyeste energieffektivitetsindeks: A2 BAT
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Wago 744-kontakten gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling, inkludert enkel trådløsning
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning

## HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps


### Søknad

- Bruksområder utendørs, f.eks. vanntette armaturer i tunneller, parkeringsanlegg eller produksjonshaller
- Innendørs bruk, f.eks. kontorbygninger, sykehus, supermarkeder, varehus, industriområder og skoler
- Ubegrenset bruk med med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som OccuPlus

### Versions



### Målskisse



| Product                                 | A1       | B1      | C1      | A2       | B2 | D1     |
|-----------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----|--------|
| HF-S 258 TL-D II HT<br>220-240V 50/60Hz | 280,0 mm | 30,0 mm | 28,0 mm | 265,0 mm |    | 4,2 mm |

