



Prisvärd och tålig lösning

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-Selectalume II HT är tillförlitliga och högeffektiva driftdon, med lång livslängd och god prestanda även under tuffa driftsförhållanden. Finns både för T5- och TL-D-ljuskällor. Lämplig användning i såväl utomhus- som inomhusarmaturer, t ex vattentäta infällda armaturer som används i parkeringshus, på lastkajar och kontor. Produkterna är CE- och ENEC-kompatibla.

Fördelar

- Högt motstånd, lång livslängd och utökade underhållsintervaller säkerställer oavbruten lampdrift och maximal säkerhet
- DC-nöddrift med likström enligt armaturnorm för IEC/En 60598-2-22
- Lämplig för armaturer i skyddsklass I och, efter tester, klass II

Funktioner

- Robust design för 85 000 timmars livslängd vid $T_a = 50\text{ °C}$ och över 50 000 brytningar (tändning/släckning) per ljuskälla
- Högsta energieffektivitetsklass: A2 BAT
- Aktiv korrigering av effektfaktor för konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Wago 744-kontakt gör det möjligt att välja mellan horisontell-manuell kabeldragning eller kabeldragning med push-in-robot, inklusive simple-wire release
- Automatisk omstart (efter spänningssänkning eller lampbyte) garanterar enkel drift och smidiga lampbyten

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps


Användning

- Utomhusbelysning: vattentäta armaturer i tunnlar, parkeringar eller tillverkningslokaler
- Inomhusbelysning: kontor, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor
- Obegränsad användning av styrsystem för rörelsedetektering, till exempel OccuPlus

Versions



Måttskiss



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm
220-240V 50/60Hz						

