

PHILIPS

Lighting



Yüksek direnç için tasarlanmış düşük fiyatlı çözüm

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-Selectalume II HT balastları, zorlu çalışma koşulları altında uzun bir kullanım ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde güvenilirlik, kalite ve verim sunarak kesintisiz ampul çalışması ve maksimum güvenlik sağlarlar. HF Selectalume II HT balastları yalnızca T5 ampulleriyle değil, artık TL-D ampulleriyle de kullanılabilir. Bu balastlar, araç park yerlerinde, sanayi tesislerinde, ofislerde ve diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan su geçirmez gömme aydınlatma armatürleri gibi dış ve iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir. Ürünler CE ve ENEC uyumludur.

Faydaları

- Yüksek direnç, uzun kullanım ömrü ve daha uzun bakım aralıkları, kesintisiz ampul çalışması ve maksimum güvenlik sağlar.
- IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
- Koruma sınıfı I ve testin ardından sınıf II aydınlatma armatürleri için uygundur

Özellikler

- Ta=50°C'de 85.000 saat kullanım ömrü ve tek lambada 50.000'den fazla açma/kapama için sağlam tasarım
- En yüksek enerji verimi sınıfı: A2 BAT
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Wago 744 konnektörü yatay manuel veya itmeli robotla kablolamada esneklik sağlar, kabloların basit bir şekilde ayrılmasına olanak tanır
- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps


Uygulama

- Tünellerde, araç park yerlerinde veya üretim tesislerinde kullanılan su geçirmez aydınlatma armatürleri gibi dış mekân uygulamaları
- Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri ve okullar gibi iç mekân uygulamaları
- OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle sınırsız kullanım

Versions



Boyutlu çizim



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm
220-240V 50/60Hz						

