




Cenově dostupné robustní řešení

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-Selectalume II v nezávislé verzi je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, štíhlé, cenově dostupné a vybavené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Nákladově úsporné řešení HF-S II se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními normami v oblasti bezpečnosti a výkonu. Snižovač zátěže HF-S II je optimalizován zejména pro světelné zdroje PL-T/C. Předřadník HF-Selectalume II je určen pro osvětlení v interiéru, například pro bodové reflektory, downlighty a zapuštěná svítidla široce používaná v kancelářích, maloobchodech, průmyslových prostorech, hotelech, restauracích a dalších oblastech.

Výhody

- Řada HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c se vyznačuje robustním designem a splňuje požadavky mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti, EMC a teplotní ochrany
- Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
- Nouzový provoz se stejnosměrným proudem v souladu s normami IEC/EN 60598-2-22 pro svítidla (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
- Integrovaný kryt svorkovnice a snižovač zátěže

Vlastnosti


- Splňuje požadavky specifikací CE a ENEC (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
- Robustní design – životnost přes 70000 hodin při Ta=50 °C a přes 50000 zapnutí a vypnutí u jednoho zdroje (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
- Třída energetické účinnosti: A2
- Aktivní korekce účinníku zajišťuje konstantní světlo nezávisle na kolísání napětí sítě (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief


Aplikace

- Osvětlení komerčních interiérů, jako jsou prodejny, kancelářské budovy, supermarket, hotely, samoobsluhy a průmyslové prostory s dlouhou provozní dobou (například chodby)
- Svítidla s třídou ochrany I a II, jako jsou bodové reflektory, downlighty a zapuštěná svítidla
- Vhodné pro použití s řídicími systémy pro detekci pohybu, jako je například Philips OccuSwitch, nebo v aplikacích s častým zapínáním a vypínáním (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)

Versions




Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-S 1/218 PL-T/C II SR	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Detaily o výrobku



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Approval and Application	
Index energetické účinnosti	A2 BAT
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 to 240 V
Emergency Operation	
Koeficient světelného toku nouzového předřadníku (EBLF) (jmen.)	100 %
General Information	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka
Mechanical and Housing	
Tělo	L 125.5x67.8x32.0

General Information

Order Code	Full Product Name	Typ světelného zdroje
16959800	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	PL-T/C/L/TL5C

Order Code	Full Product Name	Typ světelného zdroje
16963500	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	PL-T/C

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v PL-T/C	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
16959800	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	45.4/23.8 W	26 W

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v PL-T/C	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
16963500	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	31.8/16.2 W	18 W

