



Solução económica e robusta

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

A versão independente de HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II PLTC SR possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O protector de HF-S II é optimizado principalmente para lâmpadas PL-T/C.O HF-Selectalume II destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, downlights e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, revenda, indústria, hotéis, restaurantes e noutras aplicações.

Benefícios

- A gama HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c apresenta um design robusto e está em conformidade com as normas internas de segurança, requisitos EMC e requisitos de protecção de temperatura.
- O reinício automático (após falha de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas (apenas para balastros de 2 lâmpadas
- Funcionamento de emergência CC em conformidade com as normas para luminárias IEC/EN 60598-2-22 (apenas para balastros de 2 lâmpadas)
- · Tampa de terminal e protector integrados

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief


Características

- · Em conformidade com CE e ENEC (apenas para balastros com 2 lâmpadas)
- Design robusto para uma vida útil de superior a 70.000 horas com Ta=50°C e mais de 50.000 operações de comutação para ligar/desligar numa lâmpada (apenas para balastros de 2 lâmpadas)
- · Classe de eficiência energética: A2
- Correcção activa do factor de potência para garantir uma luz constante, independente das flutuações da tensão de rede (apenas para balastros de 2 lâmpadas)

Aplicação

- Aplicações de iluminação no interior comercial, como, por exemplo, lojas de revenda, edifícios de escritórios, supermercados, hotéis, lojas de conveniência e instalações industriais com horários de funcionamento prolongados (por ex., em corredores)
- Em luminárias com protecção de classe I e II, tais como focos, downlights e encastradas
- Adequado ao funcionamento com sistemas de controlo de detecção de movimento, como, por exemplo, o Philips OccuSwitch, ou em aplicações com actividade com comutação frequente (ligar/desligar) (apenas para balastros de 2 lâmpadas)

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S $1/226$ PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Detalhes do produto



HF-S II SR

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief



© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.