



Popis výrobku

HalogenA IDE

Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou

Výhody

- Jasně, zářivě halogenové světlo
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nižší náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Hořák z křemenného skla s lineárním wolframovým vláknem v jednopaticové trubkové baňce s čirým sklem, odolný vůči teplu a nárazuvzdorný
- Vysoká světelná účinnost
- Výborné podání barev ($R_{a} \geq 100$)

Aplikace

- Nejčastější použití: venkovní reflektorové osvětlení, např. sportovních hřišť, parkovišť, stavenišť, přístavů a letištních ploch
- Dále jako vnitřní osvětlení: ve veřejných prostorách, v továrnách, ve sportovních halách atd.