



# Brillantes Licht in kompakter Form

## IDE

Die IDE Hochvolt-Halogenlampe ist zum Betrieb ohne Trafo an Netzspannung (230 V) geeignet. Sie ist damit ideal für den Einsatz in der Beleuchtung von großen Plätzen und Hallen.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Geringere Austauschkosten

### Merkmale

- E40-Sockel
- Schutz des Brenners durch den Außenkolben
- Beliebige Brennstellung trotz hoher Leistung


### Anwendung

- Für Flutlichtbeleuchtung von Sportstätten, Parkplätzen, Baustellen, Häfen und Vorfeldbereichen auf Flughäfen
- Für Innenraumbeleuchtung in geschlossenen Leuchten wie in Eingangshallen öffentlichen Gebäuden, Fabrikgebäuden und Sporthallen

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.)	230 V
Startzeit (nom.)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.)	instant full light

### Allgemeine Eigenschaften

Socket	E40
Nennlebensdauer (nom.)	2000 h
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

### Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2900 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

### Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
Kolbenform	T38

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.	Energieeffizienz-Label (EEL)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	500 kWh	D
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	1000 kWh	C

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	2,17 A	500.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	4,35 A	1000.0 W

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	20,5 lm/W	10250 lm	10250 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	24 lm/W	24000 lm	24000 lm

