



Brillantes Licht in kompakter Form

IDE

Die IDE Hochvolt-Halogenlampe ist zum Betrieb ohne Trafo an Netzspannung (230 V) geeignet. Sie ist damit ideal für den Einsatz in der Beleuchtung von großen Plätzen und Hallen.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Geringere Austauschkosten

Merkmale

- E40-Sockel
- Schutz des Brenners durch den Außenkolben
- Beliebige Brennstellung trotz hoher Leistung


Anwendung

- Für Flutlichtbeleuchtung von Sportstätten, Parkplätzen, Baustellen, Häfen und Vorfeldbereichen auf Flughäfen
- Für Innenraumbeleuchtung in geschlossenen Leuchten wie in Eingangshallen öffentlichen Gebäuden, Fabrikgebäuden und Sporthallen

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.)	230 V
Startzeit (nom.)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.)	instant full light

Allgemeine Eigenschaften

Socket	E40
Nennlebensdauer (nom.)	2000 h
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2900 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T38

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	500 kWh
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	1000 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	2,17 A	500,0 W	49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	4,35 A	1000,0 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)	Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	20,5 lm/W	10250 lm	10250 lm	49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	24 lm/W	24000 lm	24000 lm

