



Περιγραφή προϊόντος

HalogenA Υψηλής Ισχύος

Τάσης δικτύου, υψηλής ισχύος, με διπλό περίβλημα, αποδίδει λευκό φως αλογόνου

Οφέλη

- Λαμπερό, καθαρό φως αλογόνου
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, απο 0 έως 100% για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλό κόστος αντικατάστασης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Λαμπτήρας χαλαζία με γραμμικό νήμα από βολφράμιο σε σωληνωτό περίβλημα μονού άκρου από διαφανές γυαλί, ανθεκτικό στις αιφνίδιες θερμικές εναλλαγές
- Υψηλή απόδοση φωτεινότητας
- Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων

Εφαρμογή

- Τυπική εφαρμογή: Φωτισμός διάχυσης εξωτερικού χώρου, όπως αθλητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, εργοτάξια, λιμάνια και πίστες αεροδρομίων
- Χρησιμοποιείται επίσης σε εφαρμογές εσωτερικού χώρου: δημόσιες αίθουσες, εργοστάσια, κλειστοί αθλητικοί χώροι κ.λπ