



# Descrizione del prodotto

## Doppio Involucro

Doppio involucro a tensione di rete ad alta potenza, che eroga una luce bianca alogena

### Vantaggi

- Luce alogena vivida e brillante
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione ridotti grazie alla lunga durata

### Caratteristiche

- Bruciatore al quarzo con filamento in tungsteno lineare, in un involucro tubolare in vetro trasparente a terminazione singola e resistente a sbalzi termici estremi
- Elevata efficacia luminosa
- Eccellente resa dei colori

### Applicazione


- Applicazione tipica: illuminazione a proiezione per esterni come campi sportivi, parcheggi, cantieri, porti e aree di stazionamento aeroportuali
- Utilizzata anche nelle applicazioni per interni: edifici pubblici, fabbriche, impianti sportivi, ecc.

## Doppio Involucro

### Versions



### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

