



Product Description

HalogenA IDE

Mains-voltage high-wattage double-envelope giving a white halogen light

Benefícios

- Bright, sparkling halogen light
- Fully dimmable, from 0 to 100%, to meet different brightness requirements
- Low replacement costs due to long lifetime

Características

- Bico de quartzo com um filamento de tungsténio linear num envelope tubular em vidro claro resistente ao choque térmico de extremidade única
- High luminous efficacy
- Excellent color rendering

Aplicação


- Aplicação típica: Iluminação com projectores exterior, como campos desportivos, parques de estacionamento, obras de construção, portos e aeroportos
- Utilizada igualmente em aplicações de interiores: átrios públicos, fábricas, pavilhões desportivos, etc.

Versions



HalogenA IDE

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

