



Weite Flächen brillant beleuchten

Plusline Halogenstab lang

PlusLine Halogenstäbe bieten maximale Lichtabstrahlung zum Erhellen von großen Flächen.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Lebensdauer: 2000 Stunden

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab lang

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

