



# Luz blanca nítida

## Plusline grande (terminal doble)

El proyector PlusLine grande brinda la máxima producción de luz para iluminar grandes superficies, como exteriores, edificios y negocios.

### Beneficios

- Luz halógena brillante y resplandeciente para crear la atmósfera correcta
- Totalmente regulable, de un 0 a un 100 %, para cumplir con los distintos requerimientos de brillo
- Costos bajos de reemplazo debido a la larga duración

### Características

- Calidad de luz superior con una excelente reproducción de color (Ra=100)
- Vida útil: 2000 horas

### Aplicaciones


- Iluminación general en negocios, restaurantes, hoteles, galerías, exposiciones y museos. Decoración de exterior: carteleras, exposiciones y estacionamientos.

### Versions



## Plusline grande (terminal doble)

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
PLUS PRO L 1500W R7s 220-230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

