



Vivida luce bianca

Plusline Lunga

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.

Vantaggi

- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione ridotti grazie alla lunga durata

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Durata: 2000 ore

Applicazione

- Illuminazione generale in negozi, ristoranti, hotel, gallerie, esposizioni e musei.
- Illuminazione decorativa per esterni: cartelloni pubblicitari, esposizioni e parcheggi

Versions



Plusline Lunga

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

