



Wyraźne białe światło

Plusline wersja długa

Projektor PlusLine Large oferuje bardzo mocny strumień świetlny, nadający się do oświetlania dużych obszarów, takich jak tereny zewnętrzne, budynki i sklepy.

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło pozwalające uzyskać odpowiednią atmosferę
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niskie koszty wymiany dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw (Ra = 100)
- Okres eksploatacji: 2000 godzin

Zastosowanie

- Oświetlenie ogólne w sklepach, restauracjach, hotelach, galeriach, na wystawach i w muzeach. Dekoracyjne oświetlenie terenów zewnętrznych: billboardy, pomieszczenia wystawowe i parkingi