



Luz branca cintilante

Plusline Longa

A lâmpada PlusLine Large proporciona a máxima emissão de luz para iluminar grandes áreas como exteriores, edifícios e lojas.

Benefícios

- Luz de halogéneo brilhante e cintilante para criar a atmosfera certa
- Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de brilho
- Custos de substituição baixos devido à longa duração

Características

- Luz de qualidade superior com uma excelente restituição cromática(Ra=100)
- Vida útil: 2000 horas

Aplicação

- Iluminação geral em lojas, restaurantes, hotéis, galerias, exposições e museus.
- Iluminação decorativa exterior: painéis, exposições e zonas de estacionamento

Versions



Plusline Longa

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

