



Iskrivé biele svetlo

Plusline Large dvojpäťcové

PlusLine Large žiarovka poskytuje maximálny svetelný výkon na osvetlenie veľkých priestorov, ako napríklad exteriérov, budov a obchodov.

Výhody

- Jasné iskrivé halogénové svetlo na vytvorenie správnej atmosféry
- Plne stmievateľné od 0 do 100 % – splní rôzne požiadavky na stmievanie
- Nízke náklady na výmenu vďaka dlhej životnosti

Vlastnosti

- Mimoriadna kvalita svetla s vynikajúcim podaním farieb (Ra = 100)
- Životnosť: 2 000 hodín

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie v obchodoch, reštauráciách, hoteloch, galériách, múzeách a na výstavách. Dekoratívne exteriéry: pútače, výstavy a parkoviská.