



Zářivé bodové bílé světlo

Twistline Alu 2000 hodin

Halogenový hořák ve skleněném reflektoru na síťové napětí s vysokou energetickou účinností. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla poskytující vysoce kvalitní bodové osvětlení objektu. Hliníková vrstva zabraňuje ohřátí prostoru za žárovkou.

Výhody

- Jiskřivé halogenové světlo pro bodové osvětlení objektů
- Plně stmívatelná od 0 do 100 % pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nízké náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Na síťové napětí, bez nutnosti použití transformátoru
- Hliníková vrstva
- Univerzální provozní poloha
- Okamžité zapnutí

Aplikace


- Bodové zvýrazňující osvětlení pro vytvoření správné atmosféry v hotelech, restauracích a obchodech

Twistline Alu 2000 hodin

Versions




Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	50.7 mm	51 mm

Light Distribution Diagrams



Twistline Alu 2000 hodin

Accent Diagrams



Beam Diagrams

