



Fókuszált, ragyogó fehér fény

Twistline Alu 2000 óra

Hálózati feszültségről működő halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsony csereköltések a hosszú élettartamnak köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Hálózati feszültségről működő lámpa, nincs szükség transzformátorra
- Alumínium bevonat
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás


- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Twistline Alu 2000 óra

Versions




Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	50.7 mm	51 mm

Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

