



Punct de lumină albă proaspătă

Twistline Alu 2000 ore

Lampă cu halogen la tensiunea rețelei în reflector din sticlă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici, punând obiectele dumneavoastră într-o lumină de calitate superioară. Învelișul din aluminiu permite transmiterea căldurii în lumina de fundal.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru evidențierea obiectelor dumneavoastră
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Costuri de înlocuire mici datorită duratei de viață mari

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor ($R_a=100$)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Înveliș din aluminiu
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere


- Iluminat de accent cu proiectoare pentru crearea ambianței adecvate în hoteluri, restaurante și magazine

Twistline Alu 2000 ore

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)
Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50.7 mm	51 mm
TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	50.7 mm	51 mm

Twistline Alu 2000 ore

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	D
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Operating and Electrical	
Tensiune (nom.)	230 V
Timp de pornire (nom.)	0.0 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	instant full light
General Information	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală (nom.)	2000 h
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Durată de viață nominală (ore)	2000 h
Ciclu de comutare	8000X
Light Technical	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2800 K
Indice de redare a culorii (nom.)	100
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (min.)	80 %
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar (CL)

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
42853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50 kWh
65239365	TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	25 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
42853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50.0 W

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
65239365	TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	25.0 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Cod Philips
42853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	18044

Order Code	Full Product Name	Cod Philips
65239365	TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	NA

Light Technical

		Unghi de distribuție	Flux luminos	Intensitate	Unghi de distribuție
		luminoasă	(Evaluat)	luminoasă	luminoasă
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	(max.)	nominal
42853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	40 °	330 lm	600 cd	40 °

		Unghi de distribuție	Flux luminos	Intensitate	Unghi de distribuție
		luminoasă	(Evaluat)	luminoasă	luminoasă
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	(max.)	nominal
65239365	TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	25 °	130 lm	280 cd	25 °


Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Formă bec
42853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	MR16


Twistline Alu 2000 ore

Order Code	Full Product Name	Formă bec
65239365	TWIST ALU 25W GU10 230V 25D 1CT/10x5F	-


Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams



Twistline Alu 2000 ore

