



Lampes pour appareils ménagers

Appliance

Les ampoules pour appareils ménagers de Philips offrent la solution parfaite pour éclairer votre réfrigérateur, votre four et vos autres appareils ménagers.

Fonctions

- Longue durée de vie et conçues pour supporter les températures extrêmes des appareils ménagers.
- Disponibles en : 25 watts en fini givré et 40 watts en finis transparent et givré.

Application

- Idéales pour les réfrigérateurs, les fours et les autres appareils ménagers.

Versions



E17, T6 1/2, Clear




E12, T6, Clear



Single Contact Medium Screw

Schéma dimensionnel



Product


BC40T8N/CL 24PK

Product

BC-15T7N 120V


Product

BC-15T6/CL 145V



Product

BC-40T10/CL



Appliance

Renseignements généraux

Position de fonctionnement Universal

Durée de vie (en heures) 1500 h

Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule Transparent

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
128462	BC40T8N/CL 24PK	120 V	40 W
217190	BC-15T7N 120V	120 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
511782	BC-15T6/CL 145V	145 V	15 W
694950	BC-40T10/CL	120 V	40 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot	Application principale
128462	BC40T8N/CL 24PK	E17	Exit Sign
217190	BC-15T7N 120V	E17	Appliance

Order Code	Full Product Name	Culot	Application principale
511782	BC-15T6/CL 145V	E12	Exit Sign
694950	BC-40T10/CL	E26	Showcase

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
128462	BC40T8N/CL 24PK	400 lm
217190	BC-15T7N 120V	100 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
511782	BC-15T6/CL 145V	90 lm
694950	BC-40T10/CL	280 lm

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
128462	BC40T8N/CL 24PK	T-6 1/2
217190	BC-15T7N 120V	T7

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
511782	BC-15T6/CL 145V	T6
694950	BC-40T10/CL	T10

