



Illuminez votre maison avec un nombre infini de possibilités

DuraMax Deco Flame

Les ampoules flamme décoratives longue durée DuraMax® de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules flamme décoratives DuraMax de Philips sont disponibles dans une variété d'intensités avec des finis transparent, givré, blanc, ambré et iridescent. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, les ampoules blanches fournissent une lumière blanche douce, alors que les ampoules iridescentes et ambrées ajoutent une touche chatoyante et colorée. Les différentes ampoules flamme décoratives ajoutent une touche agréable, totalement unique, à la décoration de la maison et aux lampadaires extérieurs.

Avantages

- Les ampoules flamme longue durée DuraMax de Philips durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard, ce qui réduit considérablement le tracas lié au remplacement des ampoules qui grillent trop rapidement.
- Les ampoules flamme décoratives DuraMax de Philips ajoutent une touche agréable à la décoration de la maison et aux lampadaires extérieurs.

Fonctions

- Durent au moins 1 an!*
- Disponibles dans une variété d'intensités.
- Culots moyen et candélabre.
- Les ampoules transparentes diffusent une lumière scintillante décorative, les ampoules blanches diffusent une lumière blanche douce.
- Les ampoules ambrées et iridescentes ajoutent une touche chatoyante et colorée.
- Disponibles en : forme F10 : 15 watts, versions transparente et ambrée et 25 watts, version transparente avec culots candélabre; forme F15 : 25 watts, versions transparente, blanche, ambrée et iridescente, 40 watts, version transparente, blanche et iridescente et 60 watts, version transparente, culot moyen; forme F20 : 100 watts, version transparente, culot moyen.
- *Durée calculée sur une utilisation quotidienne moyenne d'un certain nombre d'heures par jour, sept jours sur sept. Le nombre d'heures varient selon les produits et il y a certaines exceptions. Consultez l'emballage individuel du produit pour obtenir plus de détails.


Application

- Idéales pour les éclairages généraux et d'ambiance dans les appliques murales, les chandeliers et les lampadaires extérieurs

Versions



Schéma dimensionnel



Product

BC40F15/D/LL 6/2

