



Lampes réflecteurs incandescentes PAR36

Reflector PAR36

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications.

Fonctions

- Offrent un système d'éclairage sans poussière et sans entretien.
- Comprennent une protection du filament qui réduit l'éblouissement.
- Permettent de réduire l'accumulation de chaleur dans l'équipement.
- Disponibles en 50 watts, en versions projecteur à faisceau large compact, projecteur à faisceau étroit compact avec culot MP.

Application


- Idéales pour les éclairages vers le bas, les éclairages sur rail, les éclairages vers le haut, les éclairages généraux résidentiels et les applications commerciales et hospitalières.

Reflector PAR36

Versions



Schéma dimensionnel



Product

50PAR36/WFL 12V 12PK

