



Lampes incandescentes à durée de vie standard avec culot PS

Standard Life PS

Les lampes incandescentes à durée de vie standard, remplies de gaz ou à vide, ont une ampoule transparente et un filament totalement visible, de manière à ce que la brillance de la lampe ne soit pas adoucie. Cela confère une luminance scintillante aux luminaires de plus grande taille et aux appliques murales en verre texturé ou gravé et en cristal taillé. Cette lampe convient aux grands luminaires fonctionnant avec des ampoules de verre transparentes, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est recommandé de l'utiliser dans tous les cas où la brillance et le scintillement sont plus importants que l'annulation de l'éblouissement. Ces lampes sont aussi utilisées pour les éclairages indirects dans les luminaires fermés.

Avantages

- Confèrent une luminance scintillante aux luminaires de plus grande taille.

Fonctions

- Filament à bobine unique ou en spirale.
- Ampoule transparente pour la brillance et le scintillement.
- Disponibles en versions de 200 W, 300 W, 500 W et 750 W.

Application

- Conviennent à une vaste gamme d'applications dans les zones à proximité des maisons, des bâtiments publics, des points de vente au détail, des usines, des entrepôts et des cours extérieures d'usine.


Standard Life PS

Versions



Single Contact Medium Screw

Schéma dimensionnel



Product

300M/CL

