

Описание

Deco Candle Twisted BW-shape clear

Фигурные лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме витой свечи

Преимущества

- Изящные лампы, которые подчеркивают элегантность люстр и бра с прозрачными или текстурированными абажурами
- Видимая нить накаливания добавляет яркости для более насыщенного светового эффекта

Характеристики

- Лампы из прозрачного стекла, предназначены для яркого освещения

Применение


- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

Deco Candle Twisted BW-shape clear

Versions



Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Deco 40W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	35 mm	100 mm
Deco 60W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	35 mm	100 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение (ном.)	230 V
Общая информация	
Цоколь	E14
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Срок службы (часов)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Форма колбы	BW35

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)
921494144216	DECO 40W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	40 W
921502044219	DECO 60W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	60 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
921494144216	DECO 40W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	UNIVERSAL

Deco Candle Twisted BW-shape clear

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
921502044219	DECO 60W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	S90

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светоотдача (ном.)
921494144216	DECO 40W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	400 lm

Order Code	Full Product Name	Светоотдача (ном.)
921502044219	DECO 60W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	655 lm

