



Digitální zapalovače pro zajištění maximální spolehlivosti

Zapalovače pro výbojky

Zapalovače HID pro sériové systémy

Výhody

- Snadná instalace a zapojení
- Může pracovat se semiparalelními a sériovými předřadníky
- Digitální zapalovače zaručují maximální spolehlivost

Vlastnosti


- Ve standardním provedení jsou zapalovače vybaveny šroubovými svorkovnicemi
- Sériový zapalovač lze používat pouze v sériových obvodech

Aplikace

- Venkovní osvětlení (nejčastější použití: osvětlení silnic a tunelů)


Zapalovače pro výbojky

Versions




GPPI SI 0001

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

