



Digitale tændere, som sikrer maksimal driftssikkerhed

Tændingsenheder for damplamper

HID-tændere til seriesystemer

Fordele

- Enkel installation og ledningsføring
- Kan anvendes sammen med både semiparallelle forkoblinger og serieforkoblinger
- Digitale tændere sikrer maksimal driftssikkerhed

Funktioner


- Tænderne er som standard udstyret med skrueklemrækker
- Serietænder kan kun anvendes i seriekredsløb

Anvendelsesområder

- Udendørs belysning (mest populære anvendelsesområde: vej- og tunnelbelysning)


Tændingsenheder for damplamper

Versions




GPR SI 0001

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

