




Digitale ontstekers voor maximale betrouwbaarheid

HID ontstekers

HID-ontstekers voor seriesystemen.

Voordelen

- Gemakkelijke installatie en bedrading
- Kan werken met zowel semiparallelle als series VSA's
- Digitale ontstekers verzekeren maximale betrouwbaarheid

Kenmerken


- Ontstekers standaard uitgerust met schroefaansluitblokken
- Serieontsteker werkt alleen in seriecircuit

Toepassing

- Buitenverlichting (populairste toepassing: weg- en tunnelverlichting)


HID ontstekers

Versions




GPPR SI 0001

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

