




Digitale tennere for størst mulig driftssikkerhet

HID ignitors for series systems

HID-tennere til seriesystemer

Fordeler

- Enkel installasjon og kabling
- Kan brukes med både semiparallelle forkoblinger og serieforkoblinger
- Digitale tennere sikrer størst mulig driftssikkerhet

Funksjoner


- Tennere er som standard utstyrt med skruterminaler
- Serietenner fungerer bare sammen med seriekretser

Søknad

- Utendørsbelysning (mest populære bruksområde: vei- og tunnelbelysning)


HID ignitors for series systems

Versions




GPPI SI 0001

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

