



Maksimum güvenilirlik için dijital ateşleyiciler

HID Ateşleyiciler

Seri sistemler için HID ateşleyiciler

Faydaları

- Kolay kurulum ve kablolama
- Yarı paralel ve seri balastlarla çalışabilir
- Dijital ateşleyiciler maksimum güvenilirlik sağlar

Özellikler

- Ateşleyiciler standart olarak vidalı terminal blokları ile donatılmıştır
- Seri ateşleyici yalnızca seri devrelerde çalışır

Uygulama

- Dış mekan aydınlatma (en popüler uygulama: yol ve tünel aydınlatması)

HID Ateşleyiciler

Versions



GPFR SI 0001

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

