



Kompaktní zapalovače pro flexibilitu designu svítidla

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Zapalovače HID pro semiparalelní systémy

Výhody

- Široké spektrum světelných zdrojů pokrytých jedním zapalovačem o výkonu 35–600 W
- Digitální verze zaručují delší životnost než sériové zapalovače a také tichý provoz
- Menší rozměry než u předchozích modelů umožňují snazší použití v kompaktních svítidlech

Vlastnosti


- Navrženo s cílem zaručit maximální výkon v případě použití tlumivek MK4
- Semiparalelní zapalovač lze používat pouze v semiparalelních obvodech a musí být použit také odpovídající tlumivka
- Ve standardním provedení jsou zapalovače vybaveny svorkovnicemi se šroubky
- Lehké a kompaktní produkty
- Proud prochází zapalovačem pouze při zapálení světelného zdroje

Aplikace





- Venkovní osvětlení

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Versions



Rozměrové výkresy



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

