



Kompakte tennere for fleksibelt armaturdesign

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

HID-tennere til semiparallele systemer

Fordeler

- Bredt utvalg av lamper dekkes av én tenner, 35-600 W
- Digitale versjoner sørger for lengre levetid enn serietennere, og stille drift
- Mindre dimensjoner enn forgjengerne, slik at den passer bedre i kompakte armaturer

Funksjoner







- Utformet for å sikre maksimal ytelse med nye MK4-forkoblinger
- Semiparallell tenner fungerer bare med semiparallele kretser, og må ha passende forkobling
- Tennere er som standard utstyrt med skruterminaler
- Kompakte og lette produkter
- Det går bare strøm gjennom tenneren når lampen slås på

Søknad

- Utendørsbelysning

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Målskisse



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

