



Компактные запалы для гибкого размещения светильников

ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

Запалы HID для полупараллельных систем

Преимущества

- Один запал используется для широкого диапазона ламп мощностью от 35 до 600 Вт
- По сравнению с последовательными запалами, цифровые версии гарантируют больший срок службы и бесшумность работы
- Меньший по сравнению с предыдущими версиями размер упрощает размещение в компактных светильниках

Характеристики


- Разработан для максимально высоких показателей работы с новыми ПРА МК4
- Полупараллельный запал будет работать только с полупараллельными цепями и должен использоваться с соответствующим ПРА
- Запалы оборудованы стандартными винтовыми клеммами
- Компактные размеры и облегченный дизайн
- Ток проходит через запал только в момент включения лампы

Применение





- Наружное освещение

ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

Versions



Чертеж размеров



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

