



Kompaktné zapaľovače umožňujúce flexibilný dizajn svietidiel

HID zapaľovače pre MK4 semi-paralelný systém

Zapaľovače HID pre semiparalelné systémy

Výhody

- Jeden zapaľovač 35 W – 600 W pokrýva široký rozsah svetelných zdrojov
- Digitálne verzie zaručujú dlhšiu životnosť než sériové zapaľovače a tichú prevádzku
- Menšie rozmery než u predchodcov znamenajú, že sa ľahšie zmestí do kompaktných svietidiel

Vlastnosti







- Navrhnutý na zaručenie maximálneho výkonu s novými predradníkmi MK4
- Semiparalelný zapaľovač funguje iba v semiparalelných obvodoch a musí zodpovedať príslušnému predradníku
- Zapaľovače sú štandardne vybavené skrutkovacími svorkovnicami
- Ľahké a kompaktné produkty
- Prúd prechádza cez zapaľovač iba pri nábehu svetelného zdroja

Aplikácie

- Exteriérové osvetlenie

HID zapalovače pre MK4 semi-paralelný systém

Rozmerový obrázok



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

