



Esnek aydınlatma armatürü tasarımı için kompakt ateşleyiciler

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Yarı paralel sistemler için HID ateşleyiciler

Faydaları

- 35-600 W tek bir ateşleyici çok geniş bir ampul serisini kapsar
- Dijital modeller, seri ateşleyicilerden daha uzun kullanım ömrü ve sessiz çalışma sağlar
- Eski model ürünlerden daha küçük boyutta olması, bu ürünün kompakt aydınlatma armatürlerine daha kolayca sığacağı anlamına gelir

Özellikler

- Yeni MK4 balastlarla maksimum performans sağlamak için tasarlanmıştır
- Yarı paralel ateşleyici yalnızca yarı paralel devrelerde çalışır ve ilgili balast ile eşleştirilmelidir
- Ateşleyiciler standart olarak vidalı terminal blokları ile donatılmıştır
- Hafif ve kompakt ürünler
- Yalnızca ampul başlangıcında ateşleyiciden akım akışı gerçekleşir

Uygulama





- Dış mekan aydınlatması

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Versions



Boyutlu çizim



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

