



Värme exakt där det behövs, när det behövs

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Philips infraröda reflektorlampor har utformats för att fungera i de tuffaste miljöerna, t.ex. gårdar, badrum eller kök med omgivning. De har en förstärkt konstruktion tack vare att hårt glas används. Den kompakta formen och universalsockeln gör att de kan användas i all lämplig utrustning. Ett mycket bra sätt att generera värme är att använda värmelampor. Philips infraröda lampor ger direkt värme utan drag för djur och även mat. Dessa fördelar har gjort att jordbrukare och kockar världen över väljer Philips infraröda lampor, eftersom de är de tåligaste och mest effektiva lamporna för dessa användningsområden.

Fördelar

- Spara 30% extra energi med PAR tack vare dess unika reflektorsystem
- Enkel och säker värmekälla utan risk för krossat glas
- 90% av energin överförs som infraröd värme.

Funktioner




- Robust och tålig glaskonstruktion i hela serien med infraröda reflektorer.
- Reflektorns form gör det möjligt att anbringa värme där det behövs.
- Utformningen av PAR38 omfattar en helt förseglad reflektor vilket ger hög effektivitet.
- Enklare och smidigare bytestid tack vare den långa hållbarheten hos infraröda lampor
- Röda lampor minskar synlig ljusstrålning och bländning.

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Användning

- Jordbruk: uppfödning av grisar, fjäderfä, kalvar, föl, hundar osv. samt vid veterinärkliniker, djurparker och djuraffärer.
- Allmän strålningssuppvärmning, t.ex. för varm mat, spiskåpor, badrum, uppvärmning i hemmet osv.
- Industriell uppvärmning, t.ex. torkning, bakning, förkolning, smältning osv.

Måttskiss



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Allmän information

Sockel	E27
Specificerad livslängd (timmar)	5 000 h
Nominell livslängd	5 000 h

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Härdat glas
-------------------	-------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftposition
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Order Code	Full Product Name	Driftposition
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	H45
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	H45

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	C
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	R
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	R

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	240 V	175 W
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	150 W
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	240 V	100 W
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	240 V	175 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Klar	PAR38
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	Klar	PAR38
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Röd	BR125
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Klar	BR125

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Röd	BR125
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Klar	BR125
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Klar	R125
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	Röd	PAR38

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	Röd	PAR38

