



Описание

Standard Lustre P45 clear

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E

Преимущества

- Видимая нить накаливания, создающая яркие насыщенные световые эффекты


Характеристики

- Каплевидные лампы с прозрачной колбой, спроектированы для яркого освещения
- Лампы лучше применять в маленьких декоративных светильниках с чашей из прозрачного стекла, например, в настольных или настенных
- Создают яркое освещение

Применение

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты
- Другие подобные места


Чертеж размеров



| Product | D | C (max) |
|---|-------|---------|
| Standard 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 45 mm | 78 mm |
| Standard 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 45 mm | 78 mm |

Standard Lustre P45 clear

Чертеж размеров



| Product | D | C (max) |
|---|-------|---------|
| Standard 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 45 mm | 73 mm |
| Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 45 mm | 73 mm |

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) E

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение (ном.) 230 V

Общая информация

Номинальный срок службы (ном.) 1000 h

Срок службы (часов) 1000 h

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (ном.) 100

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачный

Форма колбы P45

Эксплуатационные и электрические характеристики

| Order Code | Full Product Name | Мощность (номинальная) (ном.) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 926000005022 | Standard 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 60 W |
| 926000006511 | Standard 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 40 W |
| 926000005857 | Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 60 W |
| 926000006412 | Standard 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 40 W |

Общая информация

| Order Code | Full Product Name | Цоколь | Рабочее положение |
|--------------|---|--------|-------------------|
| 926000005022 | Standard 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | E14 | UNIVERSAL |
| 926000006511 | Standard 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | E14 | UNIVERSAL |

| Order Code | Full Product Name | Цоколь | Рабочее положение |
|--------------|---|--------|-------------------|
| 926000005857 | Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | E27 | S90 |
| 926000006412 | Standard 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | E27 | UNIVERSAL |

Технические характеристики освещения

| Order Code | Full Product Name | Светоотдача (ном.) |
|--------------|---|--------------------|
| 926000005022 | Standard 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 650 lm |
| 926000006511 | Standard 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F | 405 lm |

| Order Code | Full Product Name | Светоотдача (ном.) |
|--------------|---|--------------------|
| 926000005857 | Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 640 lm |
| 926000006412 | Standard 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 390 lm |

Standard Lustre P45 clear



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Май 17 – Данные для изменения