



Opis produktu:

Kulka standardowa matowana

Matowana lampa żarowa

Korzyści

- Miękkie i rozproszone światło tworzące atmosferę przytulności i komfortu oraz spełniające jednocześnie wymagania estetyczne i funkcjonalne

Cechy

- Niewielkie wymiary
- Do oświetlenia luster, w żyrandolach, kandelabrach, kinkietach
- Tworzy miłą atmosferę wolną od efektu olśnienia

Zastosowanie



- W salonach, jadalniach, sypialniach i na korytarzach
- W holach hotelowych, restauracjach, pokojach dla gości, salach konferencyjnych
- W salach klubowych
- W sklepach, butikach i domach towarowych

Wersje



Kulka standardowa matowana

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
Standard 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	73 mm
Standard 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

Product	D	C (max)
Standard 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm
Standard 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 230 V

Informacje podstawowe

Trwałość nominalna (Nom) 1000 h

Nominalny okres eksploatacji (godz.) 1000 h

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki matowana (FR)

Kształt bańki P45

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Etykieta
		elektrycznej w kWh/ 1000 h	Efektywności Energetycznej (EEL)
03321550	STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	60 kWh	F
01122050	STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	-	E

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Etykieta
		elektrycznej w kWh/ 1000 h	Efektywności Energetycznej (EEL)
06757950	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	60 kWh	F

Kulka standardowa matowana

Order Code	Full Product Name	Etykieta	
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Efektywności Energetycznej (EEL)
01197850	STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	-	E

Eksploracja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
03321550	STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	60 W
01122050	STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	40 W

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
06757950	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	60 W
01197850	STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	40 W

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Pozycja robocza
03321550	STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	E27	S90
01122050	STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	E27	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Pozycja robocza
06757950	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	E14	UNIVERSAL
01197850	STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	E14	UNIVERSAL

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
03321550	STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	640 lm
01122050	STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	390 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
06757950	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	650 lm
01197850	STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	405 lm

