



Die richtige Wahl, wenn es heiß her geht

Backofenlampen (Tropfen)

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Vorteile

- Hohe Erschütterungsfestigkeit
- Hitzeresistent

Merkmale

- E14-Sockel
- Klarer, tropfenförmiger Glaskolben
- Spezieller Wendelaufbau
- Hergestellt aus speziellen, hitzeresistenten Werkstoffen
- Dauerbetrieb bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig

Anwendung

- Für den Einsatz in Backöfen, Herden, Grillgeräten, Industrieöfen und Kesselanlagen


Backofenlampen (Tropfen)

Versions



E14

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F	45 mm	75 mm

