



# Lampade

## Sferica per Forni

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro a forma di goccia resistenti alle alte temperature

### Vantaggi

- Elevata affidabilità di funzionamento a temperature che possono raggiungere i 300°C

### Caratteristiche

- Filamento doppiamente spiralizzato
- Sono prodotte con saldature e attacco in cemento termoresistenti

### Applicazione

- Forni elettrici e standard, rosticceria e ambienti analoghi soggetti ad alte temperature di esercizio
- Illuminazione per forni in differenti posizioni


### Versions



E14

## Sferica per Forni

### Disegno tecnico



Product	D	C (max)
Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

