



Produkt beskrivelse

Ovnslamper P45

Illumlamper med vakuum teknologi med klart glass (P-pære)

Fordeler

- Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer (opp til 300° C)

Funksjoner

- Tvinnet glødetråd
- Produsert med varmebestandig loddemiddel, gettermateriale og lampesokkel lim

Søknad

- Elektriske og standard stekovner, grill og lignende stede som utsettes for høye driftstemperaturer
- Finnes for spesifikke ovns-armaturer for montering i ulike posisjoner som overlys, sidelys og bak-lys


Versions



E14

Ovnslamper P45

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm

