



Produkt beskrivelse

Ovnslamper P45

Illumlamper med vakuum teknologi med klart glass (P-pære)

Fordeler

- Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer (opp til 300° C)

Funksjoner

- Tvinnet glødetråd
- Produsert med varmebestandig loddemiddel, gettermateriale og lampesokkel lim

Søknad


- Elektriske og standard stekovner, grill og lignende stede som utsettes for høye driftstemperaturer
- Finnes for spesifikke ovns-armaturer for montering i ulike posisjoner som overlys, sidelys og bak-lys

Versions



Ovnslamper P45

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm
Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

Godkjenning og bruk

Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Drift og elektrisk

lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Strøm (merkekapasitet) (nom.)	40.0 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light

Generell informasjon

Lyskildefeste	E14
Nominell levetid (nom.)	1000 h
Hovedbruksområder	Ovn
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Nominell levetid (timer)	1000 h
Av/på-syklus.	4000 X

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelse (nom)	100

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Lyspæreform	P45

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)
02933138	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	230 V
15754625	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	240 V

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
02933138	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	430 lm	430 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
15754625	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	420 lm	420 lm

