



Produkt

Ugnslampa klot P45

Gasfyllda klotlampor med klart glas (s.k. P-kolv)

Fördelar

- Hållbar när den används i speciella lamphållare vid höga ugnstemperaturer (upp till 300 °C)

Funktioner

- Dubbelspiraliserad glödtråd
- Tillverkad med värmehärdig lödning och speciellt sockelkitt

Användning


- Olika typer av ugnar och andra användningsområden med höga temperaturer
- Anpassade för specialtillverkade ugnsmaturer med olika brinnlägen

Versions



Ugnslampa klot P45

Måttskiss



Product	D	C (max)
Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
Energieffektivitetsetikett (EEL)	E

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Drift och elektricitet

Lampström (nom)	0,17 A
Effekt (märkvärde) (min)	40.0 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light

Allmän information

Socket	E14
Nominell livslängd (nom)	1000 h
Användningsområde	Ugn
Driftposition	UNIVERSAL
Nominell livslängd (timmar)	1000 h
Driftcykel	4000X

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex (nom)	100

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar (CL)
Lampform	P45

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)
02933138	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	230 V
15754625	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	240 V

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	
		Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
02933138	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	430 lm	430 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	
		Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
15754625	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	420 lm	420 lm

Ugnslampa klot P45

