




Popis výrobku

PAR38 barevné

Barevné reflektorové žárovky o průměru 121 mm s reflektorem z lisovaného skla

Výhody

- Poskytuje výrazné dekorativní efekty - jak venku, tak i v interiérech
- O 20% nižší spotřeba energie oproti konvenčním barevným žárovkám typu PAR

Vlastnosti

- Silikonové lakové pokrytí čelního skla, odolné proti vlivům počasí, v barvě dle výběru
- Prostorová šíře paprsku

Aplikace


- V parcích, ve veřejných a soukromých zahradách
- Jako slavnostní osvětlení
- V restauracích, barech, tanečních sálech, na diskotékách
- K osvětlení výloh a fontán, při audiovizuálních představeních
- Venku je lze instalovat bez jakékoli ochrany, pokud se použijí vodotěsné objímky
- V případě venkovního použití je nutné mezi žárovku a objímku nasadit žáruvzdorný pryžový kroužek

Versions



PAR38 barevné

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

