



Lampe :

PAR38 Couleur

Lampe à réflecteur de 121 mm de diamètre en verre pressé coloré

Avantages

- De remarquables effets décoratifs, aussi bien en éclairage intérieur qu'en éclairage extérieur
- Une consommation réduite de 20% par rapport aux lampes PAR colorées classiques

Fonctions

- Face de l'ampoule recouverte d'un vernis silicone résistant aux intempéries, disponible en différentes teintes
- Faisceau extensif

Application


- Parcs, jardins publics et privés
- Illumination de fêtes
- Restaurants, bars, dancings, discothèques
- Vitrines de magasins, fontaines et spectacles Son et Lumière
- Peuvent être utilisées en éclairage extérieur sans protection, à condition d'être montées dans un support étanche
- En éclairage extérieur, une bague en caoutchouc doit être montée entre la lampe et la douille

PAR38 Couleur

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

