



Lampade:

PAR38 Colorate

Lampade ad incandescenza con riflettore in alluminio e vetro frontale pressato colorato.

Vantaggi

- Offrono effetti decorativi di grande impatto, sia per applicazioni in interni che in esterni.
- Consentono di ridurre i consumi del 20% rispetto alle tradizionali lampade PAR colorate.

Caratteristiche

- La superficie del vetro frontale ha un rivestimento silconico laccato, resistente alle condizioni atmosferiche e disponibile in vari colori.
- Le lampade sono a fascio largo.

Applicazione


- Parchi, giardini pubblici e privati.
- Illuminazione di feste.
- Ristoranti, bar, sale da ballo e discoteche.
- Espositori di negozi, fontane, spettacoli di luci e suoni.
- Queste lampade possono essere utilizzate all'esterno senza alcuna protezione.
- In questo caso l'apparecchio di illuminazione, deve assicurare un collegamento stagno tra riflettore e apparecchio mediante guarnizioni in gomma termoresistente.

PAR38 Colorate

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

