




Ampul:

PAR38 Renkli

Renkli sıkıştırılmış cam, 121 mm çaplı reflektör ampuller

Faydaları

- Hem iç hem dış mekanda çarpıcı dekoratif etki verir
- Standart renkli PAR ampullere göre %20 daha az güç kullanımı

Özellikler

- Reflektör yüz üzerinde havadan bozulmaz silikon lak kaplama renk seçeneği
- Projeksiyon ışın genişliği
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (Ra)'dür

Uygulama


- Parklar, kamusal veya özel bahçeler
- Eğlenceli aydınlatma
- Restoranlar, barlar, dans salonları ve diskotekler
- Gösteri vitrinleri, fışkiyeler ve ışık gösterileri
- Su geçirmez ampul yuvasına takıldığı durumda, dış mekan tesisatında başka bir koruma gerektirmez
- Ancak dış mekan kullanımlarda, bir ısı dayanıklı kauçuk halka, ampul ve ampul yuvası arasına yerleştirilmelidir

PAR38 Renkli

Versions



Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
PAR38 Colours 80W E27 230V GR 1CT/12	123 mm	137 mm

