



Popis výrobku

PAR56

Extrémně výkonné reflektorové žárovky o průměru 179 mm

Výhody

- K vnitřnímu i venkovnímu použití všude tam, kde je požadována vysoká úroveň osvětlení

Vlastnosti

- Vyrobené ze žáruvzdorného skla
- K dispozici též speciální pevné, nárazuvzdorné 12 V typy pro použití pod vodou
- 12 V žárovka má šroubové kontakty pro bezpečné připojení kvůli vysokému provoznímu proudu (25 A)

Aplikace


- Bodové verze jsou určeny k dálkovému svícení
- Verze se širokým a velmi širokým paprskem se obvykle montují do prostor s vysokými stropy
- Ve výlohách, v muzeích, veřejných a komerčních budovách, věžích, kostelích, halách s vysokou střechou, sportovních halách, na výstavách a jako zahradní osvětlení
- PAR56 - vhodné pod vodu - v bazénech a fontánách; všude, kde jsou potřeba extra-nízkonapěťové žárovky kvůli bezpečnosti

PAR56

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

